

Garant
Taraud machine, nitruré, MF: 6X0,75

Données de commande

N° commande	132880 6X0,75
GTIN	4045197074133
Classe d'article	11H

Description
Avantage(s):

Taraudage à sec de la fonte grise – l'utilisation d'un lubrifiant est inutile. Particulièrement résistant à l'usure grâce à ses surfaces nitrurées.

Remarque(s):

avec 4 dents.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,75 mm

Longueur totale L: 80 mm

Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 5,2 mm

Description technique

Ø perçage	5,2 mm
Pas de filetage	0,75 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	6 mm
Nombre de goujures	4
Ø queue D _s	4,5 mm
Longueur totale L	80 mm

Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374
Profondeur de filetage	18 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M6×0,75
Revêtement	nituré
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Blanc
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
GG	adaptée	13 m/min	K
GGG	moyennement adaptée	9 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

