



Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 14X1



Données de commande

N° commande	132840 14X1
GTIN	4045197532510
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 13 mm

Description technique

Ø perçage	13 mm
Pas de filetage	1 mm
Filetage Ø	14 mm
Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Ø queue D _s	11 mm
Longueur totale L	100 mm
Carré corps □	9 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374
Profondeur de filetage	42 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M14×1
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		