

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	E12K SVVCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur totale L	125 mm
Largeur de collet L ₄	9 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Déport L ₃	9 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D ₅	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------