

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**


## Données de commande

N° commande	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Largeur de collet $L_4$	6,8 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	100 mm
Angle d'attaque $\kappa$	72,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Déport $L_3$	8 mm
Longueur de tête $L_1$	32 mm
Code ISO porte-outils	E10H SVVCR/L07
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue $D_5$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------