

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261337 10/07 |
| GTIN | 4062406285579 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|----------------|
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 12,5 mm |
| Longueur totale L | 100 mm |
| Longueur de tête L_1 | 32 mm |
| Largeur de collet L_4 | 6,8 mm |
| Déport L_3 | 8 mm |
| Taille plaquette | 7 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 27 |
| Hauteur de serrage L_2 | 9 mm |
| Code ISO porte-outils | E10H SVVCR/L07 |
| Angle d'attaque κ | 72,5 degré |
| Plaquette adaptée | VC.. 0702.. |
| Profondeur utile T | 6 mm |
| Ø queue D_5 | 10 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 27 | 269028 27 |
|------------------------------------|-----------|