

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	E08F SVVCR/L05
Hauteur de serrage L ₂	7,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	10,2 mm
Plaque adaptée	VC.. 0501..
Largeur de collet L ₄	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Déport L ₃	5,5 mm
Longueur de tête L ₁	26 mm
Taille plaque	5 mm
Profondeur utile T	3,5 mm
Ø queue D ₅	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------