

 Atlas Copco**Meuleuse d'angle pneumatique, Type: G2588-180****Données de commande**

N° commande	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Meuleuse d'angle puissante, dont la vitesse de rotation de travail ne diminue que légèrement, même en charge. Le démarreur de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle.

Meuleuse d'angle de 1700 W, pour une utilisation dans des conditions difficiles et une capacité d'enlèvement de matière constamment élevée. Maniement ergonomique. **Filetage M14.**

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Référence fabricant	G2588-180-M14
Vibrations maximales suivant EN	7,1 m/s ²
Niveau sonore	90 dB(A)
Ø disque max.	180 mm
Poids	2,4 kg
Puissance de décharge	1700 W

Vitesse de rotation max.	8500 min ⁻¹
Quantité maximale d'air absorbé	2160 l/min
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	16 mm
Raccord pneumatique	1/2 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses d'angle