

Garant**ZCMX 060204, Nuance: HBZ035**

Données de commande

N° commande	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Classe d'article	21E

Description

Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

Pour \varnothing d'outil D_c : 12 mm

Nuance: HBZ035

Prof. coupe a_p : 0,4 - 2 mm

Avance tournage: 0,1 - 0,3 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,12 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 190 m/min

Description technique

Nuance	HBZ035
Revêtement	PVD
Code ISO plaquette	ZCMX 060204
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 190 m/min

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Avance tournage	0,1 - 0,3 mm
Avance perçage	0,03 - 0,12 mm
Pour \varnothing d'outil D_c	12 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage