


Garant**Cylindre abrasif à lamelles, tissu (CER), Ø 100×100 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	568463 60
GTIN	4062406287078
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe du cylindre abrasif. Dimensions standard Ø 100×100 mm ou modèle étroit Ø 100×50 mm pour petites surfaces. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

Utilisation:

Grain de céramique (CER) idéal pour le traitement d'aciers inoxydables et d'alliages de nickel. Capacité d'enlèvement de matière élevée, sans échauffement.

Remarque(s):

Pour l'ajustement de largeur en cas d'utilisation de rouleaux minces Ø 100×50 mm, utiliser le jeu de bagues d'écartement 568439.

Description technique

Support	Tissu
Grain	60
Vitesse de rotation recommandée	3700 min ⁻¹
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm
Ø alésage	19 mm
Type de produit	Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		