

**Garant**
**Taraud machine, non revêtu, UNC: 1/2-13**

**Données de commande**

N° commande	133350 1/2-13
GTIN	4045197074690
Classe d'article	11H

**Description**
**Exécution:**

<strong>Avec entrée GUN.</strong>

**Utilisation:**

**Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.**

Type de filetage: UNC

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 13

Filetage Ø: 12,7 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 10,8 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	1,95 mm
Filets au pouce	13
Ø perçage	10,8 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	12,7 mm
Type d'outils	HSS E

Norme	DIN 376
Ø queue $D_s$	9 mm
Longueur totale L	110 mm
Carré corps $\square$	7 mm
Profondeur de filetage	38,1 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1/2-13 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

