



Jeu d'embouts de taraudage pour perceuse, pour filetages métriques: M3-10



Données de commande

N° commande	130995 M3-10
GTIN	
Classe d'article	12K

Description

Exécution:

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Contenu:

1 embout pour tarauds de chaque 130990: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10

1 adaptateur 675025: 6,3

Description technique

Type d'outil de filetage	Hand tap 1-8
Entrée	ZA
Norme	Norme usine
Sens de la coupe	à droite
Norme de filetage	DIN 13
Type de filetage	M

Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN

Accessoires

Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN M M5	130990 M5
Tige avec raccord rapide et verrouillage Corps 6 pans 6,3	675025 6,3
Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN M M6	130990 M6
Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN M M4	130990 M4
Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN M M10	130990 M10
Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN M M3	130990 M3