

Garant
Taraud machine, non revêtu, UNC: 5/8-11

Données de commande

N° commande	133350 5/8-11
GTIN	4045197074706
Classe d'article	11H

Description
Exécution:

Avec entrée GUN.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Type de filetage: UNC

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 15,88 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 12 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 13,5 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	11
Pas de filetage	2,309 mm
Ø perçage	13,5 mm
Filetage Ø	15,88 mm
Type d'outils	HSS E

Norme	DIN 376
Ø queue D _s	12 mm
Longueur totale L	110 mm
Carré corps □	9 mm
Profondeur de filetage	47,64 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	5/8-11 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

