



Unités de perçage, Type: MAB155



Données de commande

N° commande	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

- **Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.**
- **Réceptacle à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.**
- **Engrenages à bain d'huile.**

Remarque(s):

- **Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.**
- **Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.**
- **Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.**

Emballage: Valises

Référence fabricant: MAB 155

Puissance absorbée: 1050 W

Vitesse de rotation max.: 320 min⁻¹

Ø carottage max. dans l'acier: 35 mm

Prof. perçage: 30 mm

Longueur base magnétique: 80 mm

Description technique

Longueur base magnétique	80 mm
Prof. perçage	30 mm

Puissance absorbée	1050 W
Course de travail	39 mm
Largeur base magnétique	160 mm
Référence fabricant	MAB 155
Poids	11 kg
Vitesse de rotation max.	320 min ⁻¹
Ø carottage max. dans l'acier	35 mm
Tension	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valises
Type de produit	Unités de perçage