



Système de mesure d'alésages ULTIMA, Plage de mesure: 2-6mm



Données de commande

N° commande	428675 2-6
GTIN	2050002079960
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Système de mesure de très haute précision pour les Ø intérieurs. Ensemble composé d'un vérificateur d'alésage,

de différentes têtes de mesure, de bagues de réglage et d'une unité d'affichage D62S.

- **Force de mesure constante pour une excellente répétabilité.**
- **Autocentrage des têtes de mesure dans l'alésage.**
- **Système FASTFIT pour un changement rapide des têtes de mesure.**
- **Support multipalpeur: si vous disposez déjà de palpeurs de mesure et d'un afficheur numérique (y compris d'une autre marque), ceux-ci sont compatibles avec le système ULTIMA dans la plupart des cas.**
- **Appareil de mesure compatible avec les afficheurs D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Touches de mesure en céramique à partir de 12 mm.**
- **Mesure de trou borgne en version standard à partir de 12 mm.**
- **Pour la mesure de pièces différentes sur un même poste de mesure, il est possible de brancher plusieurs palpeurs de mesure sur une seule unité d'affichage.**

Livraison:

Poignée avec palpeur de mesure intégré, têtes de mesure, bagues de réglage, unité d'affichage, bloc d'alimentation, mode d'emploi, étui et certificats d'étalonnage (UKAS).

Remarque(s):

Plage de mesure des différentes têtes de mesure au choix de 2 à 310 mm (0,080 pouce – 12,000 pouce). Types de tête de mesure spéciaux ou pour la mesure de filetages, gorges, dentures, alésages profonds, etc. disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de bagues de réglage	3
Lecture	0,0001 mm
Lecture	0,00001 pouce
Plage de mesure	2 - 6 mm
Nombre de têtes de mesure	5
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Méetrologie	numérique
Type de produit	Micromètre 3 touches