



Meuleuse d'angle pneumatique, Type: G2588-230



Données de commande

N° commande	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle puissante, dont la vitesse de rotation de travail ne diminue que légèrement, même en charge. Le démarreur de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Meuleuse d'angle de 1700 W, pour une utilisation dans des conditions difficiles et une capacité d'enlèvement de matière constamment élevée. Maniement ergonomique. **Filetage M14.**

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Poids	2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN	7,8 m/s ²
Niveau sonore	90 dB(A)
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	16 mm
Quantité maximale d'air absorbé	2160 l/min

Ø disque max.	230 mm
Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Puissance de décharge	1700 W
Référence fabricant	G2588-230-M14
Raccord pneumatique	1/2 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses d'angle