

**Garant****Fraise à chanfreiner GARANT Softcut® MTC, avec alésage, Angle  $\gamma$ : 45degré****Données de commande**

N° commande	215540 45
GTIN	4045197809704
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraise à chanfreiner robuste, à alésage. Assise de plaquette fermée sur plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

**Utilisation:**

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

**Remarque(s):**

Les plaquettes 215321– 215398 permettent d'obtenir des surfaces lisses.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Description technique**

Plaquette adaptée	AP.T 1335..
$\varnothing$ max. $D_1$	59 mm
Hteur de chanfrein possible h	20,8 mm
Angle $\gamma$	45 degré

Larg. de chanfrein possible b	20,8 mm
Long. de chanfrein l	29,5 mm
Ø min. D	17 mm
Ø fixation	22 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	52 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219826 (8IP ; 2,2 Nm)
Nombre de dents effectif Z <sub>eff</sub>	3
Série	Softcut®
Avance par dent pour h <sub>max</sub>	0,14 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219826
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP