

Garant**Fraise à chanfreiner GARANT Softcut® MTC, avec alésage, Angle γ : 30degré****Données de commande**

N° commande	215540 30
GTIN	4045197809698
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraise à chanfreiner robuste, à alésage. Assise de plaquette fermée sur plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

Utilisation:

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

Remarque(s):

Les plaquettes 215321– 215398 permettent d'obtenir des surfaces lisses.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Nombre de dents effectif Z_{eff}	3
Larg. de chanfrein possible b	25,5 mm
Plaquette adaptée	AP.T 1335..
Long. de chanfrein l	29,5 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219826 (8IP ; 2,2 Nm)
Ø min. D	17 mm
Hteur de chanfrein possible h	14,7 mm
Angle γ	30 degré
Ø max. D ₁	69 mm
Ø fixation	22 mm
Longueur totale L _{tot}	52 mm
Série	Softcut®
Avance par dent pour h _{max}	0,2 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219826
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2