

Garant
Assortiment d'outillage d'atelier, Nombre d'outils: 34

Données de commande

N° commande	955003 34
GTIN	4062406298272
Classe d'article	91A

Description
Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour :

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (l x P).

Servantes d'atelier 914520 – 914582.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955003: 1 pièce

Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce

Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 130; 255: 1 pièce de chaque

Poignée transversale GARANT 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pièce

Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque

Douilles 12 pans longues GARANT 642529 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque

Tournevis pour vis à fente GARANT 660030 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque

Tournevis pour Phillips GARANT 667690 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièce

Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce

Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
 Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier
 Largeur: 500 mm
 Profondeur: 400 mm
 Largeur en G: 20
 Profondeur en G: 16

Description technique

Profondeur	400 mm
Largeur	500 mm
Nombre d'outils	34
Profondeur en G	16
Largeur en G	20
Exécution	pour tiroir de servante d'atelier
Pour hauteur de tiroir	75 mm
Pour hauteur de tiroir	125 mm
Pour hauteur de tiroir	200 mm
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	20×16
Convient pour équipements d'atelier	Servante d'atelier
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Clés mixtes Ouverture 16 mm	613600 16
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613600 7
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613600 5,5
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613600 19
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642325 14
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642325 19
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660030 3,5
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatériau Longueur totale 180 mm	700940 180
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613600 8
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642325 21
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613600 17
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955003	952001 955003
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613600 10
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642325 13
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642325 22
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613600 18
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613600 13
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642325 17
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642325 16
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642529 21
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642529 19
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642325 24

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642325 18
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire Longueur totale 250 mm	706001 250
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642529 17
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642325 15