



## Lame de scie en carbure, Type: 150X20T34



### Données de commande

N° commande	078212 150X20T34
GTIN	045242568994
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

- Géométrie précise des dents pour des performances de coupe optimales.
- Dents en carbure et Cermet de haute qualité pour une durée de vie exceptionnelle.
- Lame de base entièrement trempée et précontrainte pour des coupes précises.
- Fond de dent profond pour une évacuation complète et rapide des copeaux.
- Les fentes de dilatation intérieures remplies de résine réduisent le bruit et les vibrations.
- Des coupes nettes, sèches et sans bavures réduisent la nécessité de reprise.
- Faible dégagement de chaleur: le matériau peut être utilisé directement après la coupe.

#### Utilisation:

Convient pour les métaux.

#### Adapté(s) pour:

Scie circulaire à métaux 078207 réf. M18FMCS.

Ø alésage: 20 mm

Nombre de dents: 34

### Description technique

Nombre de dents	34
-----------------	----

Ø lame D	150 mm
Ø alésage	20 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires