


Garant**Disque de finition en nylon, Ø 76,2 mm, Comparaison grain: 280**

Données de commande

N° commande	553966 280
GTIN	4062406300807
Classe d'article	51M

Description

Exécution:

Nylon universel et performant.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.

Description technique

Comparaison grain	280
Ø disque	76,2 mm
Degré de finesse	fin
Exécution	A very fine
Abrasifs	Corindon
Abréviation de l'abrasif	A
Support	Nylon
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min ⁻¹

Type de produit

Nylons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		