



Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, UNC: 1/2-13



Données de commande

N° commande	133352 1/2-13
GTIN	4045197594709
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Type de filetage: UNC

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 13

Filetage Ø: 12,7 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 10,8 mm

Description technique

Filetage Ø	12,7 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	1,95 mm
Ø perçage	10,8 mm
Nombre de dents Z	3
Filets au pouce	13
Norme	DIN 376

Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	9 mm
Longueur totale L	110 mm
Carré corps □	7 mm
Profondeur de filetage	38,1 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1/2-13 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

