



Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, UNC: 3/4-10



Données de commande

N° commande	133352 3/4-10
GTIN	4045197594723
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Type de filetage: UNC

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 10

Filetage Ø: 19,05 mm

Longueur totale L: 125 mm

Ø queue D_s: 14 mm

Carré corps □: 11 mm

Ø perçage: 16,5 mm

Description technique

Filetage Ø	19,05 mm
Ø perçage	16,5 mm
Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	2,54 mm
Filets au pouce	10
Norme	DIN 376

Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	14 mm
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	11 mm
Profondeur de filetage	57,15 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	3/4-10 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

