


**Garant****Station d'estampage XGRIPP, Largeur d'estampage max.: 230mm****Données de commande**

N° commande	362929 230
GTIN	4062406368722
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

- **Marquage de matériaux jusqu'à 45 HRC (résistance à la traction 1450 N/mm<sup>2</sup>).**
- **Ø de vissage Force de marquage : 180 kN (18 t), courbe de force d'estampage linéaire.**
- **Réglage de la pression de marquage pneumatique entre 0,5 et 6,5 bars.**
- **Réglage rapide au pas de 30 mm.**
- **Réglage fin à l'aide d'une vis moletée.**
- **Tous les éléments sont montés sur une plaque de base – Conformité CE, possibilité d'utilisation sûre et compacte comme un seul bloc.**
- **Bouton de commande directement sur la station de marquage, donc aucun tuyau pneumatique à l'extérieur de la station.**

La technique d'estampage, également appelée pré-marquage, est une technologie dans laquelle la pièce à serrer est pourvue d'un contour défini en dehors de la machine-outil avant son serrage ajusté dans un étai. Le pré-marquage permet de maîtriser en toute sécurité des conditions de serrage particulières, qui exigent des forces de maintien élevées et présentent un risque de déformation de la pièce. La technique d'estampage est une solution optimale, notamment pour l'usinage sur 5 faces, qui nécessite une accessibilité optimale.

**Avantage(s):**

Serrage adapté dans des mors de préhension, même à une force de serrage faible

**Utilisation:**

Pour le pré-marquage de pièces particulièrement dures ou instables.

**Livraison:**

Plaque de base, multiplicateur de pression, station de marquage, visière de protection, mors d'estampage, butée de pièce, barre d'appui.

**Accessoire(s):**

Marquage central 362934 réf. 1, jeu de pierres de touche pour l'usure des mors d'estampage 362936 réf. 1.

**Description technique**

Largeur	150 mm
Course d'estampage	4 mm
largeur d'estampage max.	230 mm
force d'estampage max.	180 kN
Poids	78 kg
Hauteur	409 mm
Longueur	890 mm
Type de produit	Station d'estampage

**Accessoires**

Mors de marquageXGRIPP Type 1	362931 1
Barre d'appuiXGRIPP Type 1	362932 1
Boulon de marquageXGRIPP Type 1	362935 1