



## Fraise à fileter 2xD, TiAlN, M: M3



### Données de commande

N° commande	139650 M3
GTIN	4045197081889
Classe d'article	11J

### Description

#### Exécution:

**Profil des filets rectifié** pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produit plus récent recommandé: 139640**

Type de filetage: M-LH

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme de filetage: DIN 13

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: false

Nombre de dents Z: 3

Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes: 2,0xD

Pas de filetage: 0,5 mm

Ø perçage  $d_1$ : 2,4 mm

Profondeur d'utilisation max.  $l_1$ : 6,2 mm

Long. queue  $L_s$ : 28 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 42 mm

### Description technique

Pas de filetage	0,5 mm
Nombre de goujures	3
Avance $f_z$ dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm

Nombre de dents Z	3
Profondeur d'utilisation max. $l_1$	6,2 mm
Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes	2,0xD
Ø perçage $d_1$	2,4 mm
Ø queue	4 mm
Longueur totale $L_{tot}$	42 mm
Long. queue $L_s$	28 mm
Arrosage interne	non
Ø de perçage	2,4 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	6 mm
Taille de filetage	3
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes et débouchants
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	vert