

Garant

Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 30×D, TiAlN, Ø DC h7: 2,8mm



Données de commande

N° commande	123695 2,8
GTIN	4045197320421
Classe d'article	11E

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec **4 listels** et trous d'huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. **Avec angle de pointe de 135°** et **tolérance d'arête h7** pour la réalisation optimale d'un perçage profond. **Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage.**

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec 121068 – 121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122736. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d'effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l'aide du foret pilote 122736. **La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.** Voir également pages 140/141.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 mm/tr
Ø nom. D _c	2,8 mm
Longueur des goujures L _c	90 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue D _s	4 mm
Longueur totale L	138 mm
Norme	Norme usine

Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	85,8 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	30×D
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage	HPC
Foret pilote nécessaire	Oui, foret pilote
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	80 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		