

Garant
Taraud machine court, non revêtu, M: M4

Données de commande

N° commande	134650 M4
GTIN	4045197075697
Classe d'article	11H

Description
Exécution:

Robustes par leur faible longueur totale.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 45 mm

Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 3,3 mm

Description technique

Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,7 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	4 mm
Ø perçage	3,3 mm
Norme	DIN 352
Ø queue D _s	4,5 mm
Longueur totale L	45 mm
Carré corps □	3,4 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	8 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M4
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	15-20 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		