

**Meuleuse d'angle pneumatique de type pistolet, Type: G2302****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 079311 G2302 |
| GTIN | 7322590019815 |
| Classe d'article | 03R |

Description**Exécution:**

Petite meuleuse d'angle de type pistolet avec deux petits plateaux-supports Roloc[®] Ø 50/75 mm. Réglage fin de la vitesse de rotation à l'aide du bouton-poussoir de démarrage. Grand confort d'utilisation grâce à la poignée en caoutchouc.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Remarque(s):

Systèmes de polissage 3M Roloc[®] Ø 55 / 75 mm, voir à partir du code art. 554005.

Description technique

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Référence fabricant | G2302 |
| Poids | 0,6 kg |
| Ø disque max. | 75 mm |
| Taille de tuyau recommandée (Ø int.) | 10 mm |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ø disque min. | 50 mm |
| Puissance de décharge | 175 W |
| Niveau sonore | 81 dB(A) |
| Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s ² |
| Quantité maximale d'air absorbé | 534 l/min |
| Vitesse de rotation max. | 17000 min ⁻¹ |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce |
| Raccord fileté | BSP |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| disques abrasifs984F Grain 80 | 554006 80 |
| disques abrasifs237AA Grain 400 | 554009 400 |
| disques abrasifs787C Grain 60 | 554016 60 |
| disques abrasifs(CER) Grain 36 | 554013 36 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 36 | 554018 36 |
| disques abrasifs984F Grain 60 | 554006 60 |
| disques abrasifs(CER) Grain 120 | 554013 120 |
| disques abrasifs787C Grain 80 | 554016 80 |
| Disque abrasif Combidisc®Diamant Grain 120 | 554033 120 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 120 | 554023 120 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 60 | 554019 60 |
| disques abrasifs787C Grain 60 | 554014 60 |
| disques abrasifs237AA Grain 180 | 554008 180 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 50 | 554018 50 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 80 | 554018 80 |
| disques abrasifs787C Grain 120 | 554014 120 |
| disques abrasifs237AA Grain 600 | 554008 600 |

| | |
|--|------------|
| disques abrasifs237AA Grain 280 | 554009 280 |
| disques abrasifs984F Grain 36 | 554006 36 |
| Disque abrasif Combidisc®Diamant Grain 220 | 554033 220 |
| disques abrasifs787C Grain 80 | 554014 80 |
| disques abrasifs787C Grain 36 | 554016 36 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 120 | 554019 120 |
| disques abrasifs237AA Grain 600 | 554009 600 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 36 | 554024 36 |
| disques abrasifs984F Grain 80 | 554005 80 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 36 | 554019 36 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 60 | 554018 60 |
| disques abrasifs(CER) Grain 80 | 554013 80 |
| disques abrasifs(CER) Grain 120 | 554012 120 |
| disques abrasifs237AA Grain 120 | 554009 120 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 36 | 554023 36 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 60 | 554024 60 |
| disques abrasifs(CER) Grain 60 | 554013 60 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 80 | 554019 80 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 50 | 554019 50 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 80 | 554024 80 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 120 | 554024 120 |
| disques abrasifs(CER) Grain 36 | 554012 36 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 60 | 554023 60 |
| disques abrasifs237AA Grain 180 | 554009 180 |
| Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 80 | 554023 80 |
| disques abrasifs787C Grain 36 | 554014 36 |
| disques abrasifs984F Grain 36 | 554005 36 |
| disques abrasifs787C Grain 120 | 554016 120 |
| Disque abrasif Combidisc®Diamant Grain 60 | 554033 60 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| disques abrasifs984F Grain 60 | 554005 60 |
| disques abrasifs237AA Grain 400 | 554008 400 |
| disques abrasifs237AA Grain 280 | 554008 280 |
| disques abrasifs(CER) Grain 60 | 554012 60 |
| disques abrasifs(ZA) Grain 120 | 554018 120 |
| disques abrasifs237AA Grain 120 | 554008 120 |
| disques abrasifs(CER) Grain 80 | 554012 80 |