

Garant**Taraud machine, non revêtu, M: M4,5****Données de commande**

N° commande	134600 M4,5
GTIN	4045197075420
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Modèle robuste, avec hélice à droite 15 – 20°.** Réf. M2,6 avec ancien profil DIN.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,75 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 3,7 mm

Description technique

Ø perçage	3,7 mm
Pas de filetage	0,75 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	4,5 mm
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	70 mm
Carré corps □	4,9 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	9 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M4,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Angle d'hélice	15-20 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		