



Meuleuse droite pneumatique G2414, Ø pinces de serrage 6 mm courte, Type: S250



Données de commande

N° commande	079447 S250
GTIN	7322590019839
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Meuleuse droite puissante, robuste et très **silencieuse**. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l'application entre **8500 et 25000 tr/min**.

Modèle compact, longueur 215 mm.

Ø pinces de serrage 6mm.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:

Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Référence fabricant	G2414 S250
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²

Puissance de décharge	950 W
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Quantité maximale d'air absorbé	870 l/min
Niveau sonore	85 dB(A)
Poids	0,78 kg
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pince de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm

079459 6