

**Fraise à fileter 2xD, TiAlN, Mxpas: 10X1****Données de commande**

N° commande	139670 10X1
GTIN	4045197082299
Classe d'article	11J

Description**Exécution:**

Profil des filets corrigé pour la réalisation de **filetages intérieurs à pas fin précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables). **A trou d'huile (ATD).**

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 139665

Type de filetage: MF-LH

Type de filetage: MF

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme de filetage: DIN 13

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 3

Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes: 2,0xD

Pas de filetage: 1 mm

Ø perçage d₁: 8 mm

Profondeur d'utilisation max. l₁: 20,5 mm

Long. queue L_s: 36 mm

Longueur totale L_{tot}: 70 mm

Description technique

Pas de filetage	1 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage d ₁	8 mm

Avance f_z dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Nombre de goujures	3
Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes	2,0xD
Ø queue	8 mm
Profondeur d'utilisation max. l_1	20,5 mm
Longueur totale L_{tot}	70 mm
Long. queue L_s	36 mm
Arrosage interne	oui
Ø de perçage	8 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	20 mm
Taille de filetage	10×1
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes et débouchants
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur