

Garant**Taraud machine, vaporisé, M: M18****Données de commande**

N° commande	134851 M18
GTIN	4045197350862
Classe d'article	11H

Description technique

Filetage Ø	18 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	2,5 mm
Ø perçage	15,5 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	14 mm
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	11 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	54 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M18
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13

Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		