

**Marteau perforateur sans fil, Type: GBH18V45C****Données de commande**

N° commande	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

- Plus léger que les produits filaire comparables grâce au système d'entraînement optimisé, même avec la batterie ProCORE18 V 12,0 Ah.
- Travail confortable grâce au bouton Lock-on pour travaux de burinage continus.
- Puissance maximale grâce à la technologie BITURBO.
- Résultats précis grâce au réglage de la vitesse pour des vitesses variables.
- Meilleure visibilité grâce à la lampe de travail à LED.
- Kick Back Control pour réduire le risque de réactions soudaines de l'outil.
- Avec démarrage progressif, ASC et EPC pour une protection optimale de l'utilisateur.
- Travail flexible grâce au réglage personnalisé en fonction de l'utilisation via l'application Bosch My Tools.

**Livraison:**

Avec poignée supplémentaire, module Connectivity, chiffon et valise.

**Description technique**

Nombre de coups max.	2720 min <sup>-1</sup>
Emballage	Mallette de transport
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	45 mm
Plage de vitesses de rotation	0 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	GBH 18V-45 C

Nombre de batteries incluses	0
Energie de frappe	12,5 J
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Tension de la batterie	18 V
Poids, batterie comprise	8,9 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Vibrations maximales suivant EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Longueur	442 mm
Hauteur	224 mm
Poids sans batterie	8 kg
Type de produit	Marteau perforateur