

**Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5****Données de commande**

N° commande	132925 12X1,5
GTIN	4062406374044
Classe d'article	12I

**Description****Exécution:**

**Taraud universel HOLEX Pro Tap.** Exécution robuste pour un large éventail de matériaux.

**Nuance de coupe HSS-E optimisée** avec **revêtement TiN réduisant le frottement.**

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	1,5 mm
Taille de filetage	M12×1,5
Carré corps □	7 mm
Longueur totale L	100 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Type de filetage	MF
Norme	DIN 374
Filetage Ø	12 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	10,5 mm
Profondeur de filetage	36 mm
Nombre de goujures	4

Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Série	Pro Tap
Type de produit	Taraud

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	24 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	25 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	10 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	24 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	20 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	15 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

