



Visseuse débrayable pneumatique, Type: S2428L



Données de commande

N° commande	079165 S2428L
GTIN	
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

- **Débrayage précis et sans usure.**
- **Précision de couple élevée.**

Convient particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir code art. 674200 et suiv.).

Sans huile – Aucun huileur supplémentaire nécessaire. Avec Push-Start, la rotation commence dès le contact avec le vissage.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Référence fabricant	S2428L
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M5
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vitesse de rotation max.	700 min ⁻¹
Plage de couples	3,5 - 7 Nm

Niveau sonore	70 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	360 l/min
Forme	Droit
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Poids	1 kg
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses