

Garant**Taraud machine, vaporisé, M: M30****Données de commande**

N° commande	135450 M30
GTIN	4045197076939
Classe d'article	11H

Description**Exécution:**Réf. M2,6 avec ancien profil DIN. **HSS****Description technique**

Nombre de goujures	4
Ø perçage	26,5 mm
Filetage Ø	30 mm
Pas de filetage	3,5 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	22 mm
Longueur totale L	180 mm
Carré corps □	18 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS
Profondeur de filetage	60 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M30
Revêtement	vaporisé

Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		