

Garant**VC.T 110304, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G

Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	VCGT 110304
Nuance	HU7315-1
Application principale	N
Brise-copeaux	AF
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage