

Garant**VC.T 160404, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Classe d'article	21G

Description

VC.T 160404 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	VCGT 160404
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Nuance	HU7315-1
Revêtement	non revêtu

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Tolérance	G
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	AF
Application principale	N
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage