

**Garant****VC.T 160408, Nuance: HU7315-1**

## Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 261374 HU7315-1 |
| GTIN             | 4062406381479   |
| Classe d'article | 21G             |

## Description

VC.T 160408 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 600 m/min

## Description technique

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tolérance                                     | G                 |
| Avance f                                      | 0,03 - 0,25 mm/tr |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm            |
| Condition de coupe                            | Continue          |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 50 - 600 m/min    |
| Classement finition/ébauche                   | Ebauche-Finition  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Application principale      | N                       |
| Brise-copeaux               | AF                      |
| Nuance                      | HU7315-1                |
| Code ISO plaquette          | VCGT 160408             |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,05 - 1,5 mm           |
| Revêtement                  | non revêtu              |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |