



Taraud machine HSS-E Type C, TiCN, M: M5



Données de commande

N° commande	135950 M5
GTIN	4045197077974
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

Type C (entrée sur 2 – 3 filets).

Pour taraudage sur matériaux avec une dureté et une ténacité particulièrement élevées.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produits plus récents recommandés: 135960 – 136158.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,8 mm

Longueur totale L_{tot} : 70 mm

Ø queue: 6 mm

Carré corps: 4,9 mm

Ø perçage: 4,2 mm

Description technique

Ange d'attaque	50 degré
Filetage Ø	5 mm
Pas de filetage	0,8 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Ø perçage	4,2 mm
Norme	DIN 371

Ø queue	6 mm
Longueur totale L _{tot}	70 mm
Carré corps	4,9 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	15 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M5
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert