

Garant**Taraut machine pour trous borgnes + foret hélicoïdal pour avant-trous, pour filetages métriques: M3-12****Données de commande**

N° commande	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

A l'ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.

Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 et forets hélicoïdaux pour avant-trous réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenu:

1 taraut machine de chaque M3 – M12 réf. 135450 et fraise à carotter 114400

Description technique

Pour filetage métrique	M3 – M12
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Norme	DIN 376
Norme	DIN 371

Bague de couleur	bleu
Type de produit	Taraud

Accessoires

Taraud machine M M6	135450 M6
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Taraud machine M M8	135450 M8
Taraud machine M M4	135450 M4
Taraud machine M M12	135450 M12
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Taraud machine M M5	135450 M5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Taraud machine M M3	135450 M3
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Taraud machine M M10	135450 M10
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Coffret vide Type 4	146960 4