



Taraut machine pour trous débouchants + foret hélicoïdal pour avant-trous, pour filetages métriques: M3-12



Données de commande

N° commande	146725 M3-12
GTIN	4045197649713
Classe d'article	12K

Description

Exécution:

A l'ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.

Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 et forets hélicoïdaux pour avant-trous réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenu:

1 taraud machine de chaque M3 – M12 réf. 132645 et foret pour avant-trou 114405

Description technique

Pour filetage métrique	M3 – M12
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Norme	DIN 371
Norme	DIN 376

Bague de couleur	vert
Type de produit	Taraud

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Taraud machineHSS-E M M8	132645 M8
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Taraud machineHSS-E M M4	132645 M4
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Taraud machineHSS-E M M3	132645 M3
Taraud machineHSS-E M M12	132645 M12
Taraud machineHSS-E M M6	132645 M6
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Taraud machineHSS-E M M5	132645 M5
Taraud machineHSS-E M M10	132645 M10
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Coffret vide Type 4	146961 4