

Garant**Taraut machine pour trous borgnes + foret hélicoïdal pour avant-trous, pour filetages métriques: M3-12****Données de commande**

N° commande	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

A l'ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.

Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 et forets hélicoïdaux pour avant-trous réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenu:

1 taraud machine de chaque M3 – M12 réf. 134250 et fraise à carotter 114150

Description technique

Pour filetage métrique	M3 – M12
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Norme	DIN 371
Norme	DIN 376

Bague de couleur	jaune
Type de produit	Taraud

Accessoires

Taraud machine HSS-E M M6	134250 M6
Taraud machine HSS-E M M12	134250 M12
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114150 10,2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114150 8,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8	114150 6,8
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114150 3,3
Taraud machine HSS-E M M4	134250 M4
Taraud machine HSS-E M M8	134250 M8
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114150 2,5
Taraud machine HSS-E M M5	134250 M5
Taraud machine HSS-E M M10	134250 M10
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114150 4,2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114150 5
Taraud machine HSS-E M M3	134250 M3
Coffret vide Type 4	146960 4