



Affleureuses utilisation manuelle, Type: KFH17-8R



Données de commande

N° commande	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Pour la réalisation de chanfreins et d'arrondis sur des matériaux plats, des tôles et des récipients, pour la réalisation de bords intérieurs et extérieurs, de contours et pour arrondir les perçages. Chanfreineuse universelle avec technologie Booster pour une préparation optimale des soudures et des revêtements suivants. Travail sans fatigue avec FEIN **ErgoGrip**. Affleureuse jusqu'à 8 mm.

Livraison:

1 machine (sans tête de fraisage, sans galet de guidage, sans plaquettes), 3 vis de serrage, 1 pâte de cuivre, 1 clé à 6 pans creux 5 mm, 1 tournevis Torx TX 15, 1 valise en plastique.

Remarque(s):

Accessoires nécessaires disponibles dans notre eShop à partir des codes art. 078136 – 078138.

Description technique

Rayon	3 mm
Poids	4,6 kg
Longueur câble	4 m
Puissance absorbée	1700 W
Ø disque	118 mm
Référence fabricant	KFH 17-8 R

Angle de chanfrein	30 degré
Angle de chanfrein	45 degré
Vitesse de rotation à vide	2300 - 7500 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Ebavureuses et chanfreineuses

Accessoires

Affleureuses Type 6430100101	078137 6430100101
Jeu de vis de serrage pour affleureuse Type 3135007500	078139 3135007500
Jeu de plaquettes Type 6430200601	078138 6430200601
Galet de guidage Type 6430300401	078136 6430300401
Galet de guidage Type 6430300201	078136 6430300201
Jeu de plaquettes Type 6430200401	078138 6430200401