

Garant

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 18X1,5



Données de commande

N° commande	139265 18X1,5
GTIN	4045197509581
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.**

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 1,5 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 14 mm

Carré corps □: 11 mm

Ø perçage avec valeur indicative: 17,35 mm

Description technique

Filetage Ø	18 mm
Nombre de goujures	8
Nombre de dents Z	8
Ø queue D _s	14 mm
Carré corps □	11 mm
Longueur totale L	110 mm
Ø perçage avec valeur indicative	17,35 mm
Profondeur de filetage	54 mm

Pas de filetage	1,5 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Taille de filetage	M18x1,5
Revêtement	TiN
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler