

Garant
Taraud machine carbure, non revêtu, M: M4

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 131140 M4 |
| GTIN | 4045197068767 |
| Classe d'article | 11H |

Description
Exécution:

 Utilisable avec une **émulsion** (apport en graisse 8 % min.). **Carbure monobloc.**
Avantage(s):
Excellente stabilité, guidage optimal.

Type de filetage: M

Type d'outils: Carbure

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 63 mm

 Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 3,3 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Nombre de goujures | 3 |
| Ø perçage | 3,3 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Pas de filetage | 0,7 mm |
| Filetage Ø | 4 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Ø queue D _s | 4,5 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Longueur totale L | 63 mm |
| Carré corps □ | 3,4 mm |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |
| Type d'outils | Carbure |
| Profondeur de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | M |
| Taille de filetage | M4 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h6 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous borgnes |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
| Bague de couleur | Jaune |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 18 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 35 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 28 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | moyennement adaptée | 30 m/min | P |
| CuZn | moyennement adaptée | 24 m/min | N |

| | | | |
|----------------------|---------|----------|---|
| Graphite, PRFV, PRFC | adaptée | 10 m/min | N |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |