

Garant**Adaptateur à changement rapide, fraise à queue fileté avec écrou extérieur ER 25, Filetage M: M12****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319776 M12 |
| GTIN | 4062406343637 |
| Classe d'article | 31V |

Description**Exécution:**

- **Modèle en deux parties composé d'un corps de base et d'un écrou de serrage de précision.**
- **En acier à outils de haute qualité, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et remaniées.**

Avantage(s):

Système à changement rapide extrêmement simple d'emploi pour outils entraînés. Préparer l'adaptateur à changement rapide avec l'outil et le mettre en place sur l'outil entraîné. L'écrou de serrage est monté sur roulements à billes.

Utilisations multiples:

- **Remplacement rapide et aisé de l'adaptateur sur l'outil entraîné utilisé.**
- **Convient pour tous les outils entraînés de différents fabricants avec raccord pour pinces de serrage ER.**

Utilisation:

Pour le perçage et le fraisage avec des outils entraînés à raccord pour pinces de serrage ER.

Précision de concentricité: ≤ 3

Ø ext. D: 41,7 mm

Longueur de col cote A: 27,5 mm

Description technique

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Longueur de col cote A | 27,5 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Précision de concentricité | ≤ 3 |
| Ø ext. D | 41,7 mm |
| Type de produit | Adaptateur à changement rapide |