

**Taraud machine HSS-E, vaporisé, M: M8****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 132645 M8 |
| GTIN | 4045197648914 |
| Classe d'article | 12H |

Description**Exécution:****Affûtage GUN. Classe de tolérance: ISO 2 6H****Description technique**

| | |
|------------------------|----------|
| Pas de filetage | 1,25 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Filetage Ø | 8 mm |
| Ø perçage | 6,8 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Norme | DIN 371 |
| Ø queue D _s | 8 mm |
| Longueur totale L | 90 mm |
| Carré corps □ | 6,2 mm |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Type d'outils | HSS E |
| Profondeur de filetage | 24 mm |
| Type de filetage | M |
| Taille de filetage | M8 |
| Revêtement | vaporisé |

| | |
|------------------------------------|---|
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
| Bague de couleur | Vert |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 11 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | moyennement adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 8 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 7 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | moyennement adaptée | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 4 m/min | M |
| CuZn | moyennement adaptée | 12 m/min | N |
| Uni | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |