

**Garant****Taraud machine Type B DIN 376, non revêtu, M: M36****Données de commande**

N° commande	131200 M36
GTIN	4045197069214
Classe d'article	11H

**Description****Exécution:****Avec affûtage.**

**Toutes réf.:** queue **suivant DIN 376 (= Ø de queue aminci)**; convient dès lors pour les profondeurs d'utilisation supérieures.

Réf. M2; M2,5; M3 – **Sans carré. ISO 2 6H**

**HSS****Description technique**

Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Ø perçage	32 mm
Filetage Ø	36 mm
Pas de filetage	4 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm
Longueur totale L	200 mm
Carré corps □	22 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS
Profondeur de filetage	108 mm

Type de filetage	M
Taille de filetage	M36
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		