

Garant**Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 2,5X0,35****Données de commande**

N° commande	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Avec affûtage.**

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,35 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 1,8 mm

Ø perçage: 2,15 mm

Description technique

Filetage Ø	2,5 mm
Ø perçage	2,15 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,35 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	1,8 mm
Longueur totale L	50 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374

Profondeur de filetage	7,5 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M2,5×0,35
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		