

**Garant**
**Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 63X1,5**

**Données de commande**

N° commande	132830 63X1,5
GTIN	4045197073471
Classe d'article	11H

**Description**
**Exécution:**
**Avec affûtage.**

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,5 mm

Longueur totale L: 220 mm

 Ø queue D<sub>s</sub>: 45 mm

Carré corps □: 35 mm

Ø perçage: 61,5 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,5 mm
Nombre de goujures	8
Ø perçage	61,5 mm
Nombre de dents Z	8
Filetage Ø	63 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	45 mm
Longueur totale L	220 mm
Carré corps □	35 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374
Profondeur de filetage	189 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M63×1,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		